



KN10N

Regleta neutro quick connect 2x25mm²+8x4mm²

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

Arquitectura

Número de polos	1
Tipo de polo	1P

Dimensiones

Altura	33 mm
Anchura	45 mm
Profundidad	34 mm

Tensión

Tensión nominal	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	400 V

Materiales

Colour	Azul
Material	Poliamida (PA)
Código RAL	5002

Conectividad

Tipo de conexión	Conexión de curso de resorte/pluma
------------------	------------------------------------

Conexión

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 25,0 mm ²
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 25,0 mm ²

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí