



LNH1025T

**Mespatroon NH1C KTF 25 A 500 V**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

**Zekering**

|                  |      |
|------------------|------|
| Zekeringsgrootte | NH1C |
|------------------|------|

|                    |    |
|--------------------|----|
| Kenmerken zekering | gG |
|--------------------|----|

**Spanning**

|              |    |
|--------------|----|
| Type voeding | AC |
|--------------|----|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue | 500 - 500 V |
|----------------------|-------------|

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Nominale spanning bij AC 50 Hz | 500 - 500 V |
|--------------------------------|-------------|

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 25 A |
|-----------------|------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------|--------|

**Vermogen**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 2,70 W |
|----------------------------------|--------|

**Afmetingen**

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 55 mm |
|--------|-------|

|         |        |
|---------|--------|
| Breedte | 135 mm |
|---------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 30 mm |
|--------|-------|