



KN14N

**Regleta neutro quick connect 3x25mm<sup>2</sup>+1x4mm<sup>2</sup>**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	63 A
----------------------------	------

**Arquitectura**

Número de polos	1
Tipo de polo	1P

**Dimensiones**

Altura	33 mm
Anchura	60 mm
Profundidad	34 mm

**Tensión**

Tensión nominal	230 - 230 V
Tensión asignada de aislamiento Ui	400 V

**Materiales**

Colour	Azul
Material	Poliamida (PA)
Código RAL	5002

**Conectividad**

Tipo de conexión	Conexión de curso de resorte/pluma
------------------	------------------------------------

**Conexión**

Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí