



KN14P

Bornier phase sanvis 11x4mm² + 3x25mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Architecture

Nombre de pôles	1
Type de pôles	1P

Dimensions

Hauteur	33 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	34 mm

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	400 V

Matière

Couleur	Marron
Matériau	Polyamide (PA)
Code RAL	8014

Connectivité

Type de raccordement	Ressort de traction
----------------------	---------------------

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 25,0 mm ²

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui