



LLA145

**NH00-NL3P-LLA, without device accessories**

**Caractéristiques techniques**

**Fusible**

Taille de l'élément fusible	NH00
-----------------------------	------

**Architecture**

Nombre de pôles	3
-----------------	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	160 A

**Installation, montage**

Couple de serrage	10 - 10 Nm
-------------------	------------

**Endurance**

Endurance électrique en nombre de cycles	200
Endurance mécanique nombre de manœuvres	1400

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	47 W
-----------------------------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement en câble rigide	95 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	95 mm <sup>2</sup>

**Dimensions**

Hauteur	50 mm
Largeur	280 mm
Longueur	590 mm

**Tension**

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

**Câble**

Entrée de câble	Côté
-----------------	------

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui