



KB399Q

Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U_{imp} 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 35 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Stift

Kapazität

Anzahl Module 39

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja