



KB399Q

Шина гребінчаста 3P 35мм² 37М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
-------------------	-------

Архітектура

Кількість полюсів	3
-------------------	---

Розміри

Довжина	1000 mm
---------	---------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга U_{imp}	4000 V
--	--------

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 - 400 V
---	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	35 mm ²
---	--------------------

Тип роз'єму/штекера	Фазна шина зі штирем
---------------------	----------------------

Ємність

Кількість модулів	39
-------------------	----

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
-----------------	-----

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----