



B00308

## Moulure auto-adhésive avec couvercle à charnière TMR 12x12 1 compart. blanche

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	12 mm
Largeur	12 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	8 - 8 mm <sup>2</sup>

#### Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Classe de protection (IP)	IP30

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

#### Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Non
Avec film de protection	Non

#### Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----