



KN14E

**PE plint, 3x16mm<sup>2</sup>+1x4mm<sup>2</sup>**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	63 A
-----------	------

**Arkitektur**

Antal poler	1
-------------	---

Antal poler	1P
-------------	----

**Dimensioner**

Höjd	33 mm
------	-------

Bredd	60 mm
-------	-------

Djup	34 mm
------	-------

**Spänning**

Märkspänning	230 - 230 V
--------------	-------------

Nominell isolationsspänning U <sub>i</sub>	400 V
--	-------

**Material**

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

RAL-kod	6032
---------	------

**Anslutning**

Anslutningstyp	Fjäderbelastad snabbanslutning
----------------	--------------------------------

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
--	----------------------------

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1,5 - 25,0 mm <sup>2</sup>
---	----------------------------

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
------------	----

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----