



SOON

NH00-Sicherungslasttrennschalter 160A mit NT160 & Abdeckhaube

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	160 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit lcw unter 1s IEC60947	5 kA

Sicherung

Sicherungsgrösse	NH00
------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexilem Leiter	2.5 - 95 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 95 mm ²

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm
----------------------	------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13 W
---------------------------------------	------

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	1400
---	------

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
---	-----

Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.4	1600
---	------

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Stossspannungsfestigkeit	8000 V
--------------------------	--------

Sicherheit

Schutzart IP	IP3X
--------------	------

Abmessungen

Höhe	266 mm
------	--------

Breite	192 mm
--------	--------

Tiefe	80 mm
-------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Montageplatte
-------------	---------------