



GBD500850

**Goul. Installat. GBD 50085, Blanc Paloma**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	56 mm
Largeur	85 mm
Longueur	2000 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	1
Largeur de la partie supérieure 1	45 mm
Largeur de couverture 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure / utile	4500 - 4500 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	14
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	20

**Compatibilité**

Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
---	------------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Ecclisses en références séparées
-----------------------------------	----------------------------------

**Equipement**

Agrafe incluse	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Photos | dessins**

