



GBD500850

tehalit.GBD Kanał elektroinstalacyjny 50x85mm biały

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	56 mm
Szerokość	85 mm
Długość	2000 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	45 mm
Szerokość osłony 2	0 mm
Szerokość osłony 3	0 mm

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	4500 - 4500 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	14
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	20

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	47 x 45 mm
-----------------------------	------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak

Ilustracje | Rysunki

