



10122369

**Ram 2-fack, Läder, R.1, vit botten**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

|               |   |
|---------------|---|
| Antal fack    | 2 |
| Antal moduler | 2 |

**Material**

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Läder brun |
| RAL-kod      | 8017       |
| Ytbehandling | Blank      |
| Material     | Läder      |
| Behandling   | Präglad    |

**Dimensioner**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Höjd                       | 81,20 mm  |
| Bredd                      | 152,20 mm |
| Djup                       | 9,90 mm   |
| Antal horisontella enheter | 2         |
| Antal vertikala fack       | 2         |

**Tillbehör**

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

**Säkerhet**

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

**Text**

|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| Utförande | Klämfäste<br>För vertikalt och horisontellt montage |
|-----------|-----------------------------------------------------|

**Hållbarhet**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |