



VP72G

Coffret, Vector, polycarbonate, porte pleine, 400x650x210 mm

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage	En saillie
---------	------------

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

#### Equipement

Avec fermeture	Oui
Borne à conducteur neutre	Non

#### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	210 mm

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

#### Dimensions

Profondeur de montage	210 mm
-----------------------	--------

#### Cache, porte

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

#### Matière

Matière	Plastique
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

#### Equipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

#### Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Triangle 7 mm
GWT tenue au fil incandescent	960 °C

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----