



GBD5008509016

Calha GBD 50x85

Características técnicas

Dimensões

| | |
|-------------|---------|
| Altura | 56 mm |
| Largura | 85 mm |
| Comprimento | 2000 mm |

Tampa, porta

| | |
|----------------------------|-------|
| Número de tampas montáveis | 1 |
| Largura da tampa 1 | 45 mm |

Dimensões

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Secção transversal interior | 4500 - 4500 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------------|

Capacidade

| | |
|--|----|
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos) | 14 |
| Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos) | 20 |

Compatibilidade

| | |
|--|------------|
| Formato compatível com a instalação do dispositivo | 47 x 45 mm |
|--|------------|

Instalação / montagem

| | |
|--------------------|-----|
| Perfuração da base | Sim |
|--------------------|-----|

Materiais

| | |
|------------|-----------------------------|
| Material | Policloreto de vinilo (PVC) |
| Tratamento | Sem tratamento |
| Cor | Branco trânsito |
| Código RAL | 9016 |

índice de proteção

| | |
|----------------------------|------|
| Resistência ao impactos IK | IK07 |
| Índice de proteção IP | IP40 |

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

Conectividade

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Acoplamento de calhas | Acopladores como referência separada |
|-----------------------|--------------------------------------|

Equipamento

| | |
|--|-----|
| Clipe de fixação de cabos incluído | Não |
| Número de fixadores de cabos por metro | 0 |
| Com película protetora | Sim |

Sustentabilidade

| | |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHS | Sim |

Imagens e esquemas

