



B03071



Angolo interno per minicanali TMC / TMU bianco AIM 40x17 W

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

Serie

Altezza	17 mm
Larghezza	40 mm

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Equipaggiamento

Con pellicola protettiva	No
--------------------------	----

Adatto per

05 TMU 40x17 / 06 TMC 40x17

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

