



WL0012

Interruptor, lumina, plata

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Plata
--------	-------

Código RAL	9006
------------	------

Acabado de la superficie	Mate
--------------------------	------

Material	Metal
----------	-------

Tratamiento	Plástico
-------------	----------

	Lacado
--	--------

0 %

Identificación

Disposición de montaje	Elemento básico
------------------------	-----------------

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra
-----------------	------------------

Conexión con tornillos

Con soporte de garra	Sí
----------------------	----

Controles e indicadores

Número de teclas	1
------------------	---

Dimensiones

Dimensiones	71 x 71 mm
-------------	------------

Profundidad de montaje	26 mm
------------------------	-------

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm
---	-------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Resistencia al impacto IK	IK05
---------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
-------------------------------	--------------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Borne rosulado
--------------------------	----------------

Texto

Tipo de montaje	Con garras de expansión Para fijación atornillada
-----------------	--

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

Tipo de conmutación / variante	1 polos desconexión
--------------------------------	---------------------

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----