



LFS400606VERZ

Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 40x60mm verzinkt

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	40 mm
Breite	60 mm

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK08
Schutzart IP	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Ausstattung

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

Konfiguration

Schnittkaschierend	Nein
--------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubanschluss Schnappbefestigung
------------	--

Geeignet für

LFS 40x60

Abbildungen | Zeichnungen

