



VA12BN



**Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 63 A

**Leistung**

Maximale Verlustleistung pro Schrank bei  $\Delta T=20K$  12,50 W

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

**Abmessungen**

Höhe 245 mm

Breite 305 mm

Tiefe 96,50 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 0

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Art der Schranktür Einzeltür

**Werkstoff**

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiß

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Werkstoff**

Ultraviolettstrahlen beständig Ja

**Sicherheit**

Schutzklasse Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP30

Schließungstyp Ohne Schloss

Glühdrahttest 750 °C

Schutzart IP mit Tür IP30

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja