




WL0010

lumina - Interruptor simples, branco

Características técnicas

Corrente elétrica

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação, montagem

Montagem

Encastrar

Tensão

Tensão nominal

250 V

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Materiais

Cor

Branco trânsito

Código RAL

9016

Acabamento

Brilhante

Material

Metal
Plástico

Tratamento

Sem tratamento

0 %

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conetividade

Tipo de montagem

Montagem com garras
Ligação com parafuso

Com fixação por garras

Sim

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Segurança

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

Corrente elétrica

Corrente nominal

10 A

Conexão

Tipo de conector/ficha

Terminal de parafuso

Texto

Modo de instalação

Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Interrutor de 1 polo

Sustentabilidade

Conformidade RoHs

Sim