



WL0010

Prekidač 1-polni 10AX, bijeli

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Prometna bijela

RAL kod 9016

Obrada površine Sjajno

Materijal Metal

Obrada Neobrađeno

Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 0 %

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža kralama
Vijčani spoj

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 26 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK05

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Veza

Vrsta priključka/utikača Vijčana stezaljka

Tekst

Način instalacije Sa kralama
Za pričvršćivanje vijcima

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Taster Ne

Otisak Bez otiska/natpisa

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da