



WL0010

**Вимикач 1-полюсний Lumina, білий, 10AX/230В**

**Технічні характеристики**

**Електричний струм**

Комутаційний струм 10 AX (100W LED (SBL))

**Установлення, монтаж**

Монтаж на Внутрішня установка

**Напруга**

Номінальна напруга 250 V

**Частота**

Частота 50 - 60 Hz

**Матеріали**

Colour Сигнальний білий

Код RAL 9016

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал  
Пластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

**Ідентифікація**

Схема монтажу Базовий елемент

**Підключення**

Тип монтажу Гачкове кріплення  
Гвинтове з'єднання

**Елементи керування та індикатори**

Кількість кнопок 1

**Розміри**

Розміри 71 x 71 mm

Вбудована глибина 26 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

**Безпека**

Ударостійкість IK IK05

**Електричний струм**

Номінальний струм 10 A

**Під'єднання**

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клема

**Тексти**

Режим встановлення 3 розпірними лапками  
Для гвинтового кріплення

Освітлення Без освітлення (не може бути освітлений)

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Відбиток Без надруку

**Sustainability**

Відповідність RoHS Так