



HAS340



Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	40 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21	40 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	40 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	40 A
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	40 A

Arkitektur

Antal poler	3P
-------------	----

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	40 A
---	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Roterande
---------------------	-----------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	40 A
---	------

Arkitektur

Neutralledarens position	Utan nolla
--------------------------	------------

Elektrisk ström

Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	40 A
---	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Elektrisk ström

Märkslutförmåga I _{cm} under 415V AC enligt IEC 60947-3	1,12 kA
Märkkorttidsström I _{cw} IEC 60947	0,80 kA
Märkkorttidsström I _{cw} t=1 S 380-415 V AC enligt IEC 60947-3	0,80 kA

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	2,5 - 16,0 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	2,5 - 16,0 mm ²

Spänning

Märkdriftspänning U _e	415 - 415 V
Matarspänning	AC

Ström

Förlusteffekt per pol vid I _n	2,2 W
Total effektförlust vid nominell märkström	5,9 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23	18000 W

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2 - 2 Nm
-----------------------------	----------

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 70 °C

Skydd, dörr

Låsbar	Nej
--------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja

Utrustning

Plomberbar	Nej
------------	-----

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja