



FD32GN

Quadro da parete da equipaggiare IP41 H600 72 moduli vegaD

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	600 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	193 mm
Spessore dei fianchi	1 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
Classe protezione	Isolamento classe II
Tipo di bloccaggio	Senza serratura
Resistenza agli urti IK	IK07

Equipaggiamento

Numero di aperture della flangia	2
----------------------------------	---

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Adatto per l'uso esterno	No

Materiali

Colore	Bianco puro
Codice RAL	9010
Trattamento	Verniciato a polvere
Materiale	Metallo Plastica

Equipaggiamento

Numero di file	3
----------------	---

Porta / coperchio

Numero di porte del quadro elettrico	0
Porta/frontale trasparente	No

Corrente

Corrente nominale	160 A
-------------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----