



KN037

Tertio voedingsmodule 160 A 3 fasen, nul, klemmen rechts

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	126 mm
Diepte	70 mm
Dikte rail	12 - 12 mm
Hoogte railsysteem	5 mm
Afstand railsysteem	10 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
---------------	-------------

Uitvoering

Aantal polen	5
--------------	---

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
-----------------	-------

Materiaal

RAL-code	7030
----------	------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----