




KN043

### Tertio adapter L3

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Hoogte              | 19 mm      |
| Breedte             | 18 mm      |
| Dikte rail          | 12 - 12 mm |
| Lengte              | 131 mm     |
| Afstand railsysteem | 10 mm      |

##### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 5 |
|--------------|---|

##### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 63 A |
|-----------------|------|

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|