




R30619010

### Angle intérieur, FWK 3E/99260, blanc signalisation

#### Caractéristiques techniques

##### Sécurité

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe de résistance au feu | E30 |
|-----------------------------|-----|

##### Architecture

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nombre de côtés résistants aux feu | 3 |
|------------------------------------|---|

##### Accessoires

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type d'accessoires | Fond<br>Couvercle |
|--------------------|-------------------|

##### Configuration

|               |     |
|---------------|-----|
| Chevauchement | Non |
|---------------|-----|

##### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Oui |
|----------------------|-----|

##### Dimensions

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Hauteur            | 142 mm |
| Largeur            | 300 mm |
| Longueur           | 293 mm |
| Mesure a           | 293 mm |
| Hauteur intérieure | 102 mm |
| Largeur intérieur  | 259 mm |

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matière               | Plâtre<br>Acier |
| Traitement de surface | Laqué           |

##### Équipement

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Matière de la gaine | Acier |
|---------------------|-------|

##### Matière

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Couleur  | Blanc signalisation |
| Code RAL | 9016                |

##### Convient pour

|                |  |
|----------------|--|
| FWK 3E 100x260 |  |
|----------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

