



KN06N

Barr. ligação rápida neutro 1x25+5x4

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	30 mm
Profundidade	34 mm

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Materiais

Cor	Azul
-----	------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----