



KN06P

### Bornier phase sanvis 5x4mm<sup>2</sup> + 1x25mm<sup>2</sup>

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Hauteur	33 mm
---------	-------

Largeur	30 mm
---------	-------

Profondeur	34 mm
------------	-------

##### Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
------------------------------	-------------

##### Matières

Couleur	Marron
---------	--------

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----