



KN06P

Barr. ligação rápida fase 1x25+5x4

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	63 A
------------------	------

Dimensões

Altura	33 mm
Largura	30 mm
Profundidade	34 mm

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V

Materiais

Cor	Castanho
-----	----------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim