



KN06P

QuickConnect bezšroubový blok fázový, hnědý, 6 svorek, 1x25+5x4mm², šíře 30mm

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Rozměry

Výška	33 mm
Šířka	30 mm
Hloubka	34 mm

Napětí

Jmenovité napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Materiál

Barva	Hnědá
-------	-------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano