



WH20181203B

**kallysto ENC: Interrupt. rotatif S5/1p/0-1-2-3/+ plaque de fixation + face Gris**

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 - 250 V

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

##### Dimensions

Dimensions 77 x 77 mm

Profondeur 63 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 49 mm

##### Matière

Couleur Gris clair

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande Rotatif

##### Textes

Type de commutation Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3

Type de raccordement Avec bornes à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui