




WH20181200A

**kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinais. Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
|------------------|-------------|

**Installation, montage**

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

**Dimensions**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 60 x 60 mm |
| Profondeur                           | 63 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 49 mm      |

**Matière**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Couleur               | Ultra blanc |
| Matière               | Duroplast   |
| Traitement de surface | Non traité  |

**Architecture**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

**Textes**

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Type de commutation  | Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3 |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                               |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|