



FZ142NV1

Krycí rám s perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU42..

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	703 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	13 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----