



WH36620349C

robusto UP Feucht Gr.1 komplett: 2x T13/Steckklem. IP21-Klappdeckel/ Aluminium

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Seidenmatt
Werkstoff	Duroplast Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	47 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	30 mm
Einbautiefe	17 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Montageart	Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 13
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Selbstschließender Klappdeckel
------------------	--------------------------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsenschutz
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----