



75441124



IP20



**Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Q.x alu samt, lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

**Funktionen**

Parallel Betrieb möglich Ja

Mit Vor-Ort Bedienung Ja

**Werkstoff**

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

**Abmessungen**

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm

Einbautiefe 22,90 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -5 - 45 °C

Energieeffizienzklasse IV (2%)

**Spannung**

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

**Texte**

Montageart Ohne Spreizkrallen

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja