



WH20181205A

**kallysto Interrupteur rotatif S5/1p/0-1-2-3/Plaque frontal pour combinaison Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
------------------	-------------

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	60 x 60 mm
------------	------------

Profondeur	63 mm
------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	49 mm
--------------------------------------	-------

**Matière**

Couleur	Noir
---------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

**Textes**

Type de commutation	Schéma interrupteur 3 paliers 5/1-pôle, 0-1-2-3
---------------------	---

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----