



EER2339010

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

#### Rozměry

Výška 90 mm

Šířka 45 mm

Hloubka 40 mm

Počet jednotek 2

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 45 mm

#### Konektivita

Druh montáže Rastec 45°  
Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ano

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

#### Kapacita

Počet modulů 4

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

#### Funkce

S orientačním osvětlením Ne

#### Identifikace

S potiskem Ne

#### Texty

Kryt Žádný kryt

Ochrana Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano