



WH20181204B

kallysto UP: Drehschalter S5/1-polig/ 0-1-2-3 / + Befest.-Platte + Front Anthr.

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
Nennspannung	250 V

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Tiefe	63 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	49 mm

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Texte

Schaltart/Variante	3-Stufenschalter Schema 5/1-polig, 0-1-2-3
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja