


75441171



Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 Alu

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer	10 mA
---------------------------------	-------

Funktionen

Parallel Betrieb möglich	Ja
Mit Vor-Ort Bedienung	Ja

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006

Abmessungen

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe	22,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	26 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse	IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja