


75441173



Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Stromaufnahme Bus Datentransfer 10 mA

Funktionen

Parallel Betrieb möglich Ja
Mit Vor-Ort Bedienung Ja

Werkstoff

Farbe Edelstahl
RAL Nummer 9022

Abmessungen

Abmessungen 70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe 22,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 26 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse IV (2%)

Spannung

Betriebsspannung über Bus 21 - 32 V

Texte

Montageart Ohne Spreizkrallen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja