



WL1460

**Zásuvka schuko s clonkami, bezšroubová, bílá lesk lesk**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiál**

Barva	Bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

**Rozměry**

Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	44 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

**Instalace, montáž**

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

**Konektivita**

Typ připojení	quickconnect
Upevnění pomocí třmenů	Ano
Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
Typ konektoru/zástrčky USB	Bez

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne

**Příslušenství**

Popisové pole	Ne
Předem vybaveno	Výstup zásuvky

**Kapacita**

Počet modulů	0
--------------	---

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK02
Stupeň krytí IP	IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

---

**Texty**

Ochrana

Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

---

**Vhodné pro**

lumina

---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS

Ano