



BRN7011019010

**Socle de goulotte C-profile BRN 70x110mm de PVC en blanc pur**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	67 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm

**Cache, porte**

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm

**Dimensions**

Section intérieure	5800 - 5800 mm <sup>2</sup>
--------------------	-----------------------------

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	8
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	24

**Compatibilité**

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

**Installation, montage**

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Profilé pré-équipé d'éclisses
--------------------------	-------------------------------

**Equipement**

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

**Illustrations | dessins**

