



BRN7011019010

Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BRN 70x110mm aus PVC in reinweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	67 mm
Breite	110 mm
Länge	2000 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5800 - 5800 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	8
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	24

Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, Automateneinbau
--------------------------------	--

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

Konnektivität

Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
-----------------	-------------------------

Ausstattung

Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

Produktdatenblatt

BRN7011019010

Abbildungen | Zeichnungen

