




GS12019016

Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 - 250 V
--------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Verkehrsweiß
RAL Nummer	9016
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	50 mm
Breite	120 mm
Tiefe	54 mm
Anzahl Einheiten	2

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta
Anschlussquerschnitt flexibler Leiter ohne Aderendhülse	1,5 - 2,5 mm ²

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Konnektivität

Montageart	Anreihbar
------------	-----------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Vorbestückt mit	Steckdose + Überspannungsschutz

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	2
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck

Ohne Aufdruck

Schutz

Erhöhter Berührungsschutz

Geeignet für

Hager Geräte Steckdose BRx

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja

Abbildungen | Zeichnungen

