



G12019010

Angle intérieur réglable pour goulotte BRN 70x110mm en PVC en blanc pur

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	67 mm
Largeur	110 mm
Mesure a	135 mm

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Configuration**

Chevauchement	Oui
---------------	-----

**Réglages**

Plage angulaire	85 - 95
-----------------	---------

**Installation, montage**

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

**Illustrations | dessins**

