



41529004

Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz Arsys edelstahl, lackiert

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
RAL Nummer	9022
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff Edelstahl
Oberfläche	Lackiert

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe	32 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Ja
-----------------------	----

Abdeckung, Tür

Deckelausführung	Ohne Deckel
------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte
Beleuchtung	Mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen