



HIM308

**Lastumschalter 3polig 80A für Hutschiene/Montageplatte**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	80 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	1,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

**Leistung**

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	52000 W
---	---------

**Architektur**

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	3P

**Abmessungen**

Höhe	93,5 mm
Breite	105 mm
Tiefe	110 mm

**Bedienelemente und Anzeigen**

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

**Abdeckung, Tür**

Verriegelbar	Ja
--------------	----

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	6
---------------	---

**Frequenz**

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

**Leistung**

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,20 W
---------------------------------------	--------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja