



HIM302

Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	1.26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	13000 W
---	---------

Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	3P

Abmessungen

Höhe	93.5 mm
Breite	97.5 mm
Tiefe	110 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1.20 W
---------------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm ²

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----