



HIM304

## Lastumschalter 3polig 40A für Hutschiene/Montageplatte

### Technische Eigenschaften

#### Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stossspannungsfestigkeit	8000 V

#### Elektrischer Strom

Nennstrom	40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	1.26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	50 kA

#### Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	26000 W
---	---------

#### Architektur

Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	kurzer Drehgriff
Polart	3P

#### Abmessungen

Höhe	93.5 mm
Breite	97.5 mm
Tiefe	110 mm

#### Bedienelemente und Anzeigen

Motorantrieb integriert	Nein
-------------------------	------

#### Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja
--------------	----

#### Sicherheit

Schutzart IP	IP20
--------------	------

#### Kapazität

Anzahl Module	6
---------------	---

#### Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.70 W
---------------------------------------	--------

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

#### Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja